

インタクト HPLCカラム価格表

高分解能ODS

カデンツァ Cadenza CD-C18

カデンツァ Cadenza CD-C18

粒子径:3 μ m, 細孔径:12nm, 固定相:オクタデシル基, ポリメリックエンドキャッピング

3 μ m

長さ (mm)	製品コード / 税抜価格 (円)						
	内径 1 mm	内径 1.5 mm	内径 2 mm	内径 3 mm	内径 4.6 mm	内径 6 mm	内径 10 mm
10	-	-	CD020 / 45,000	CD030 / 45,000	CD000 / 45,000	-	-
20	-	-	CD029 / 45,000	CD039 / 45,000	CD009 / 45,000	-	-
30	CD011 / 42,000	CD071 / 38,000	CD021 / 38,000	CD031 / 38,000	CD001 / 38,000	CD061 / 42,000	CD0P1 / 68,000
50	CD012 / 45,000	CD072 / 42,000	CD022 / 42,000	CD032 / 42,000	CD002 / 42,000	CD062 / 45,000	CD0P2 / 80,000
75	CD013 / 48,000	CD073 / 45,000	CD023 / 45,000	CD033 / 45,000	CD003 / 45,000	CD063 / 48,000	CD0P3 / 95,000
100	CD014 / 53,000	CD074 / 48,000	CD024 / 48,000	CD034 / 48,000	CD004 / 48,000	CD064 / 53,000	CD0P4 / 120,000
150	CD015 / 58,000	CD075 / 53,000	CD025 / 53,000	CD035 / 53,000	CD005 / 53,000	CD065 / 58,000	CD0P5 / 150,000
250	CD016 / 75,000	CD076 / 68,000	CD026 / 68,000	CD036 / 68,000	CD006 / 68,000	CD066 / 75,000	CD0P6 / 180,000
500	-	-	-	-	CD007 / 110,000	-	-

ガードホルダー

(カラムカバー付属)

分離カラム内径	製品コード	税抜価格(円)
1 - 6 mm 用	GCH01S	26,000
10 - 20 mm 用	GCH02M	35,000

ガードカートリッジ CD-C18

初めてガードカートリッジをお使いの際はガードホルダーを別途ご購入ください。

分離カラム内径	製品コード	税抜価格(円)	備考
1-1.5 mm 用	GCCD0C	23,000	5 x 1 mm, 3個入
2 - 6 mm 用	GCCD0S	17,000	5 x 2 mm, 3個入
10 mm 用	GCCD0M	23,000	10 x 8 mm, 2個入

高分解能ODS+高耐圧

カデンツァ Cadenza CD-C18 HT (50MPa) / UP (100MPa)

カデンツァ Cadenza CD-C18 HT

充てん剤仕様は CD-C18と同じです。ガードカラムはありません。 Cadenza CD-C18 UP

長さ (mm)	製品コード / 税抜価格 (円)					長さ (mm)	製品コード / 税抜価格 (円)
	内径 1 mm	内径 1.5 mm	内径 2 mm	内径 3 mm	内径 4.6 mm		
10	-	-	CD020T / 45,000	CD030T / 45,000	CD000T / 45,000	10	-
20	-	-	CD029T / 45,000	CD039T / 45,000	CD009T / 45,000	20	-
30	CD011T / 45,000	CD071T / 45,000	CD021T / 45,000	CD031T / 45,000	CD001T / 45,000	30	CD021U / 45,000
50	CD012T / 45,000	CD072T / 45,000	CD022T / 45,000	CD032T / 45,000	CD002T / 45,000	50	CD022U / 50,000
75	CD013T / 48,000	CD073T / 48,000	CD023T / 48,000	CD033T / 48,000	CD003T / 48,000	75	CD023U / 55,000
100	CD014T / 53,000	CD074T / 53,000	CD024T / 53,000	CD034T / 53,000	CD004T / 53,000	100	CD024U / 60,000
150	CD015T / 58,000	CD075T / 58,000	CD025T / 58,000	CD035T / 58,000	CD005T / 58,000	150	CD025U / 75,000
250	CD016T / 75,000	CD076T / 75,000	CD026T / 75,000	CD036T / 75,000	CD006T / 75,000	250	CD026U / 95,000

高分解能低圧5 μ mODS

カデンツァ Cadenza 5CD-C18

カデンツァ Cadenza 5CD-C18

粒子径:5 μ m, 細孔径:12nm, 固定相:オクタデシル基, ポリメリックエンドキャッピング

5 μ m

長さ (mm)	製品コード / 税抜価格 (円)						
	内径 1 mm	内径 1.5 mm	内径 2 mm	内径 3 mm	内径 4 mm	内径 4.6 mm	内径 6 mm
30	5CD011 / 42,000	5CD071 / 38,000	5CD021 / 35,000	5CD031 / 35,000	-	5CD001 / 35,000	5CD061 / 38,000
50	5CD012 / 45,000	5CD072 / 42,000	5CD022 / 35,000	5CD032 / 35,000	-	5CD002 / 35,000	5CD062 / 42,000
75	5CD013 / 48,000	5CD073 / 45,000	5CD023 / 38,000	5CD033 / 38,000	-	5CD003 / 38,000	5CD063 / 45,000
100	5CD014 / 53,000	5CD074 / 48,000	5CD024 / 42,000	5CD034 / 42,000	-	5CD004 / 42,000	5CD064 / 48,000
150	5CD015 / 58,000	5CD075 / 53,000	5CD025 / 45,000	5CD035 / 45,000	5CD045 / 45,000	5CD005 / 45,000	5CD065 / 53,000
250	5CD016 / 75,000	5CD076 / 68,000	5CD026 / 57,000	5CD036 / 57,000	5CD046 / 57,000	5CD006 / 57,000	5CD066 / 68,000

長さ (mm)	製品コード / 税抜価格(円)		
	内径 10 mm	内径 20 mm	内径 28 mm
30	5CD0P1 / 60,000	-	-
50	5CD0P2 / 70,000	5CD0Q2 / 100,000	-
75	5CD0P3 / 80,000	-	-
100	5CD0P4 / 90,000	5CD0Q4 / 150,000	-
150	5CD0P5 / 120,000	5CD0Q5 / 180,000	-
250	5CD0P6 / 150,000	5CD0Q6 / 250,000	5CD0R6 / 700,000

ガードホルダーは上欄をご参照ください。

ガードカートリッジ 5CD-C18

初めてガードカートリッジをお使いの際はガードホルダーを別途ご購入ください。

分離カラム内径	製品コード	税抜価格(円)	備考
1-1.5 mm 用	G5CD0C	23,000	5x1 mm, 3個入
2 - 6 mm 用	G5CD0S	17,000	5x2 mm, 3個入
10-20 mm 用	G5CD0M	23,000	10x8 mm, 2個入

「マイクロカラム・ナノカラム」についてはお問い合わせください。

www.imtakt.com



〒600-8813 京都市下京区中堂寺南町 京都リサーチパーク
PHONE: 075-315-3006 FAX: 075-315-3009 E-mail: info@imtakt.com

インタクト株式会社