

インタクト HPLCカラム価格表

シラノール量制御ODS

カデンツァ Cadenza CL-C18

カデンツァ Cadenza CL-C18 粒子径:3 μ m, 細孔径:12nm, 固定相:オクタデシル基, ポリメリックエンドキャッピング(シラノール制御) **3 μ m**

長さ (mm)	製品コード / 税抜価格 (円)						
	内径 1 mm	内径 1.5 mm	内径 2 mm	内径 3 mm	内径 4.6 mm	内径 6 mm	内径 10 mm
10	-	-	CL020 / 45,000	CL030 / 45,000	CL000 / 45,000	-	-
20	-	-	CL029 / 45,000	CL039 / 45,000	CL009 / 45,000	-	-
30	CL011 / 42,000	CL071 / 38,000	CL021 / 38,000	CL031 / 38,000	CL001 / 38,000	CL061 / 42,000	CL0P1 / 68,000
50	CL012 / 45,000	CL072 / 42,000	CL022 / 42,000	CL032 / 42,000	CL002 / 42,000	CL062 / 45,000	CL0P2 / 80,000
75	CL013 / 48,000	CL073 / 45,000	CL023 / 45,000	CL033 / 45,000	CL003 / 45,000	CL063 / 48,000	CL0P3 / 95,000
100	CL014 / 53,000	CL074 / 48,000	CL024 / 48,000	CL034 / 48,000	CL004 / 48,000	CL064 / 53,000	CL0P4 / 120,000
150	CL015 / 58,000	CL075 / 53,000	CL025 / 53,000	CL035 / 53,000	CL005 / 53,000	CL065 / 58,000	CL0P5 / 150,000
250	CL016 / 75,000	CL076 / 68,000	CL026 / 68,000	CL036 / 68,000	CL006 / 68,000	CL066 / 75,000	CL0P6 / 180,000
500	-	-	-	-	CL007 / 110,000	-	-

カデンツァ Cadenza CL-C18 **ガードホルダー** (カラムカバー付属)

分離カラム内径	製品コード	税抜価格(円)
1 - 6 mm 用	GCH01S	26,000
10 - 20 mm 用	GCH02M	35,000

カデンツァ Cadenza CL-C18 **ガードカートリッジ CL-C18** 初めてガードカートリッジをお使いの時はガードホルダーを別途ご購入ください。

分離カラム内径	製品コード	税抜価格(円)	備考
1-1.5 mm 用	GCCL0C	23,000	5 x 1 mm, 3個入
2 - 6 mm 用	GCCL0S	17,000	5 x 2 mm, 3個入
10 mm 用	GCCL0M	23,000	10 x 8 mm, 2個入

高耐圧バージョン

カデンツァ Cadenza CL-C18 HT (50MPa) / UP (100MPa)

カデンツァ Cadenza CL-C18 HT 充てん剤仕様は CL-C18と同じです。ガードカラムはありません。 Cadenza CL-C18 UP **3 μ m**

長さ (mm)	製品コード / 税抜価格 (円)					長さ (mm)	製品コード / 税抜価格 (円) 内径 2 mm
	内径 1 mm	内径 1.5 mm	内径 2 mm	内径 3 mm	内径 4.6 mm		
10	-	-	CL020T / 45,000	CL030T / 45,000	CL000T / 45,000	10	-
20	-	-	CL029T / 45,000	CL039T / 45,000	CL009T / 45,000	20	-
30	CL011T / 45,000	CL071T / 45,000	CL021T / 45,000	CL031T / 45,000	CL001T / 45,000	30	CL021U / 45,000
50	CL012T / 45,000	CL072T / 45,000	CL022T / 45,000	CL032T / 45,000	CL002T / 45,000	50	CL022U / 50,000
75	CL013T / 48,000	CL073T / 48,000	CL023T / 48,000	CL033T / 48,000	CL003T / 48,000	75	CL023U / 55,000
100	CL014T / 53,000	CL074T / 53,000	CL024T / 53,000	CL034T / 53,000	CL004T / 53,000	100	CL024U / 60,000
150	CL015T / 58,000	CL075T / 58,000	CL025T / 58,000	CL035T / 58,000	CL005T / 58,000	150	CL025U / 75,000
250	CL016T / 75,000	CL076T / 75,000	CL026T / 75,000	CL036T / 75,000	CL006T / 75,000	250	CL026U / 95,000

低圧5 μ mODS

カデンツァ Cadenza 5CL-C18

カデンツァ Cadenza 5CL-C18 粒子径:5 μ m, 細孔径:12nm, 固定相:オクタデシル基, ポリメリックエンドキャッピング(シラノール制御) **5 μ m**

長さ (mm)	製品コード / 税抜価格 (円)						
	内径 1 mm	内径 1.5 mm	内径 2 mm	内径 3 mm	内径 4 mm	内径 4.6 mm	内径 6 mm
30	5CL011 / 42,000	5CL071 / 38,000	5CL021 / 35,000	5CL031 / 35,000	-	5CL001 / 35,000	5CL061 / 38,000
50	5CL012 / 45,000	5CL072 / 42,000	5CL022 / 35,000	5CL032 / 35,000	-	5CL002 / 35,000	5CL062 / 42,000
75	5CL013 / 48,000	5CL073 / 45,000	5CL023 / 38,000	5CL033 / 38,000	-	5CL003 / 38,000	5CL063 / 45,000
100	5CL014 / 53,000	5CL074 / 48,000	5CL024 / 42,000	5CL034 / 42,000	-	5CL004 / 42,000	5CL064 / 48,000
150	5CL015 / 58,000	5CL075 / 53,000	5CL025 / 45,000	5CL035 / 45,000	5CL045 / 45,000	5CL005 / 45,000	5CL065 / 53,000
250	5CL016 / 75,000	5CL076 / 68,000	5CL026 / 57,000	5CL036 / 57,000	5CL046 / 57,000	5CL006 / 57,000	5CL066 / 68,000

カデンツァ Cadenza 5CL-C18 **ガードホルダー**は上欄をご参照ください。

長さ (mm)	製品コード / 税抜価格(円)		
	内径 10 mm	内径 20 mm	内径 28 mm
30	5CL0P1 / 60,000	-	-
50	5CL0P2 / 70,000	5CL0Q2 / 100,000	-
75	5CL0P3 / 80,000	-	-
100	5CL0P4 / 90,000	5CL0Q4 / 150,000	-
150	5CL0P5 / 120,000	5CL0Q5 / 180,000	-
250	5CL0P6 / 150,000	5CL0Q6 / 250,000	5CL0R6 / 700,000

カデンツァ Cadenza 5CL-C18 初めてガードカートリッジをお使いの時はガードホルダーを別途ご購入ください。

分離カラム内径	製品コード	税抜価格(円)	備考
1-1.5 mm 用	G5CL0C	23,000	5x1 mm, 3個入
2 - 6 mm 用	G5CL0S	17,000	5x2 mm, 3個入
10-20 mm 用	G5CL0M	23,000	10x8 mm, 2個入

「マイクロカラム・ナノカラム」についてはお問い合わせください。

www.imtakt.com



〒600-8813 京都市下京区中堂寺南町 京都リサーチパーク
PHONE: 075-315-3006 FAX: 075-315-3009 E-mail: info@imtakt.com

インタクト株式会社