

インタクト HPLCカラム価格表

カデンツァ 高分解能ワイドポアODS Cadenza CW-C18

カデンツァ
Cadenza CW-C18 粒子径:3 μ m, 細孔径:30nm, 固定相:オクタデシル基, ポリメリックエンドキャッピング

3 μ m

長さ (mm)	製品コード / 税抜価格 (円)						
	内径 1 mm	内径 1.5 mm	内径 2 mm	内径 3 mm	内径 4.6 mm	内径 6 mm	内径 10 mm
10	-	-	CW020 / 45,000	CW030 / 45,000	CW000 / 45,000	-	-
20	-	-	CW029 / 45,000	CW039 / 45,000	CW009 / 45,000	-	-
30	CW011 / 42,000	CW071 / 38,000	CW021 / 38,000	CW031 / 38,000	CW001 / 38,000	CW061 / 42,000	CW0P1 / 68,000
50	CW012 / 45,000	CW072 / 42,000	CW022 / 42,000	CW032 / 42,000	CW002 / 42,000	CW062 / 45,000	CW0P2 / 80,000
75	CW013 / 48,000	CW073 / 45,000	CW023 / 45,000	CW033 / 45,000	CW003 / 45,000	CW063 / 48,000	CW0P3 / 95,000
100	CW014 / 53,000	CW074 / 48,000	CW024 / 48,000	CW034 / 48,000	CW004 / 48,000	CW064 / 53,000	CW0P4 / 120,000
150	CW015 / 58,000	CW075 / 53,000	CW025 / 53,000	CW035 / 53,000	CW005 / 53,000	CW065 / 58,000	CW0P5 / 150,000
250	CW016 / 75,000	CW076 / 68,000	CW026 / 68,000	CW036 / 68,000	CW006 / 68,000	CW066 / 75,000	CW0P6 / 180,000
500	-	-	-	-	CW007 / 110,000	-	-

ガードホルダー (カラムカバー付属)

分離カラム内径	製品コード	税抜価格 (円)
1 - 6 mm 用	GCH01S	26,000
10 - 20 mm 用	GCH02M	35,000

ガードカートリッジ CW-C18

初めてガードカートリッジをお使いの時はガードホルダーを別途ご購入ください。

分離カラム内径	製品コード	税抜価格 (円)	備考
1-1.5 mm 用	GCCW0C	23,000	5 x 1 mm, 3個入
2 - 6 mm 用	GCCW0S	17,000	5 x 2 mm, 3個入
10 mm 用	GCCW0M	23,000	10 x 8 mm, 2個入

カデンツァ 低圧5 μ mワイドポアODS Cadenza 5CW-C18

カデンツァ
Cadenza 5CW-C18 粒子径:5 μ m, 細孔径:30nm, 固定相:オクタデシル基, ポリメリックエンドキャッピング

5 μ m

長さ (mm)	製品コード / 税抜価格 (円)						
	内径 1 mm	内径 1.5 mm	内径 2 mm	内径 3 mm	内径 4 mm	内径 4.6 mm	内径 6 mm
30	5CW011 / 42,000	5CW071 / 38,000	5CW021 / 35,000	5CW031 / 35,000	-	5CW001 / 35,000	5CW061 / 38,000
50	5CW012 / 45,000	5CW072 / 42,000	5CW022 / 35,000	5CW032 / 35,000	-	5CW002 / 35,000	5CW062 / 42,000
75	5CW013 / 48,000	5CW073 / 45,000	5CW023 / 38,000	5CW033 / 38,000	-	5CW003 / 38,000	5CW063 / 45,000
100	5CW014 / 53,000	5CW074 / 48,000	5CW024 / 42,000	5CW034 / 42,000	-	5CW004 / 42,000	5CW064 / 48,000
150	5CW015 / 58,000	5CW075 / 53,000	5CW025 / 45,000	5CW035 / 45,000	5CW045 / 45,000	5CW005 / 45,000	5CW065 / 53,000
250	5CW016 / 75,000	5CW076 / 68,000	5CW026 / 57,000	5CW036 / 57,000	5CW046 / 57,000	5CW006 / 57,000	5CW066 / 68,000

長さ (mm)	製品コード / 税抜価格 (円)		
	内径 10 mm	内径 20 mm	内径 28 mm
30	5CW0P1 / 60,000	-	-
50	5CW0P2 / 70,000	5CW0Q2 / 100,000	-
75	5CW0P3 / 80,000	-	-
100	5CW0P4 / 90,000	5CW0Q4 / 150,000	-
150	5CW0P5 / 120,000	5CW0Q5 / 180,000	-
250	5CW0P6 / 150,000	5CW0Q6 / 250,000	5CW0R6 / 700,000

ガードホルダーは上欄をご参照ください。

ガードカートリッジ 5CW-C18

初めてガードカートリッジをお使いの時はガードホルダーを別途ご購入ください。

分離カラム内径	製品コード	税抜価格 (円)	備考
1-1.5 mm 用	G5CW0C	23,000	5x1 mm, 3個入
2 - 6 mm 用	G5CW0S	17,000	5x2 mm, 3個入
10-20 mm 用	G5CW0M	23,000	10x8 mm, 2個入

カデンツァ 水溶性高分子排除ODS Cadenza HS-C18

カデンツァ
Cadenza HS-C18 粒子径:3 μ m, 固定相:オクタデシル基/親水性リガンド, エンドキャッピングあり

3 μ m

長さ (mm)	製品コード / 税抜価格 (円)						
	内径 1 mm	内径 1.5 mm	内径 2 mm	内径 3 mm	内径 4.6 mm	内径 6 mm	内径 10 mm
10	-	-	HS020 / 45,000	HS030 / 45,000	HS000 / 45,000	-	-
20	-	-	HS029 / 45,000	HS039 / 45,000	HS009 / 45,000	-	-
30	HS011 / 42,000	HS071 / 38,000	HS021 / 38,000	HS031 / 38,000	HS001 / 38,000	HS061 / 42,000	HS0P1 / 68,000
50	HS012 / 45,000	HS072 / 42,000	HS022 / 42,000	HS032 / 42,000	HS002 / 42,000	HS062 / 45,000	HS0P2 / 80,000
75	HS013 / 48,000	HS073 / 45,000	HS023 / 45,000	HS033 / 45,000	HS003 / 45,000	HS063 / 48,000	HS0P3 / 95,000
100	HS014 / 53,000	HS074 / 48,000	HS024 / 48,000	HS034 / 48,000	HS004 / 48,000	HS064 / 53,000	HS0P4 / 120,000
150	HS015 / 58,000	HS075 / 53,000	HS025 / 53,000	HS035 / 53,000	HS005 / 53,000	HS065 / 58,000	HS0P5 / 150,000
250	HS016 / 75,000	HS076 / 68,000	HS026 / 68,000	HS036 / 68,000	HS006 / 68,000	HS066 / 75,000	HS0P6 / 180,000

ガードホルダー (カラムカバー付属)

分離カラム内径	製品コード	税抜価格 (円)
1 - 6 mm 用	GCH01S	26,000
10 mm 用	GCH02M	35,000

ガードカートリッジ HS-C18

初めてガードカートリッジをお使いの時はガードホルダーを別途ご購入ください。

分離カラム内径	製品コード	税抜価格 (円)	備考
1-1.5 mm 用	GCHS0C	23,000	5 x 1 mm, 3個入
2 - 6 mm 用	GCHS0S	17,000	5 x 2 mm, 3個入
10 mm 用	GCHS0M	23,000	10 x 8 mm, 2個入

「マイクロカラム・ナノカラム」についてはお問い合わせください。