

インタクト HPLCカラム価格表

スケルトン 逆相+両イオン交換マルチモードODS Scherzo SS-C18

Scherzo SS-C18 粒子径:3 μ m, 細孔径:13nm, 固定相:ODS + 強アニオン交換 + 強カチオン交換リガンド / 多量イオン

3 μ m

| 長さ (mm) | 製品コード / 税抜価格(円) | | | | | | |
|---------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| | 内径 1 mm | 内径 1.5 mm | 内径 2 mm | 内径 3 mm | 内径 4.6 mm | 内径 6 mm | 内径 10 mm |
| 10 | - | - | SS020 / 45,000 | SS030 / 45,000 | SS000 / 45,000 | - | - |
| 20 | - | - | SS029 / 45,000 | SS039 / 45,000 | SS009 / 45,000 | - | - |
| 30 | SS011 / 45,000 | SS071 / 45,000 | SS021 / 45,000 | SS031 / 45,000 | SS001 / 45,000 | SS061 / 48,000 | SSOP1 / 68,000 |
| 50 | SS012 / 45,000 | SS072 / 45,000 | SS022 / 45,000 | SS032 / 45,000 | SS002 / 45,000 | SS062 / 53,000 | SSOP2 / 80,000 |
| 75 | SS013 / 48,000 | SS073 / 48,000 | SS023 / 48,000 | SS033 / 48,000 | SS003 / 48,000 | SS063 / 58,000 | SSOP3 / 95,000 |
| 100 | SS014 / 53,000 | SS074 / 53,000 | SS024 / 53,000 | SS034 / 53,000 | SS004 / 53,000 | SS064 / 65,000 | SSOP4 / 120,000 |
| 150 | SS015 / 58,000 | SS075 / 58,000 | SS025 / 58,000 | SS035 / 58,000 | SS005 / 58,000 | SS065 / 75,000 | SSOP5 / 150,000 |
| 250 | SS016 / 75,000 | SS076 / 75,000 | SS026 / 75,000 | SS036 / 75,000 | SS006 / 75,000 | SS066 / 95,000 | SSOP6 / 180,000 |
| 500 | - | - | - | - | SS007 / 130,000 | - | - |

ガードホルダー (カラムカプラー付属)

| 分離カラム内径 | 製品コード | 税抜価格(円) |
|------------|--------|---------|
| 1 - 6 mm 用 | GCH01S | 26,000 |
| 10 mm 用 | GCH02M | 35,000 |

ガードカートリッジ SS-C18

初めてガードカートリッジをお使いの時はガードホルダーを別途ご購入ください。

| 分離カラム内径 | 製品コード | 税抜価格(円) | 備考 |
|------------|--------|---------|----------------|
| 1-1.5 mm 用 | GCS00C | 23,000 | 5 x 1 mm, 3個入 |
| 2 - 6 mm 用 | GCS00S | 17,000 | 5 x 2 mm, 3個入 |
| 10 mm 用 | GCS00M | 23,000 | 10 x 8 mm, 2個入 |

スケルトン 逆相+両イオン交換マルチモードODS Scherzo SM-C18

Scherzo SM-C18 粒子径:3 μ m, 細孔径:13nm, 固定相:ODS + 弱アニオン交換 + 弱カチオン交換リガンド

3 μ m

| 長さ (mm) | 製品コード / 税抜価格(円) | | | | | | |
|---------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| | 内径 1 mm | 内径 1.5 mm | 内径 2 mm | 内径 3 mm | 内径 4.6 mm | 内径 6 mm | 内径 10 mm |
| 10 | - | - | SM020 / 45,000 | SM030 / 45,000 | SM000 / 45,000 | - | - |
| 20 | - | - | SM029 / 45,000 | SM039 / 45,000 | SM009 / 45,000 | - | - |
| 30 | SM011 / 45,000 | SM071 / 45,000 | SM021 / 45,000 | SM031 / 45,000 | SM001 / 45,000 | SM061 / 48,000 | SMOP1 / 68,000 |
| 50 | SM012 / 45,000 | SM072 / 45,000 | SM022 / 45,000 | SM032 / 45,000 | SM002 / 45,000 | SM062 / 53,000 | SMOP2 / 80,000 |
| 75 | SM013 / 48,000 | SM073 / 48,000 | SM023 / 48,000 | SM033 / 48,000 | SM003 / 48,000 | SM063 / 58,000 | SMOP3 / 95,000 |
| 100 | SM014 / 53,000 | SM074 / 53,000 | SM024 / 53,000 | SM034 / 53,000 | SM004 / 53,000 | SM064 / 65,000 | SMOP4 / 120,000 |
| 150 | SM015 / 58,000 | SM075 / 58,000 | SM025 / 58,000 | SM035 / 58,000 | SM005 / 58,000 | SM065 / 75,000 | SMOP5 / 150,000 |
| 250 | SM016 / 75,000 | SM076 / 75,000 | SM026 / 75,000 | SM036 / 75,000 | SM006 / 75,000 | SM066 / 95,000 | SMOP6 / 180,000 |
| 500 | - | - | - | - | SM007 / 130,000 | - | - |

ガードホルダー (カラムカプラー付属)

| 分離カラム内径 | 製品コード | 税抜価格(円) |
|------------|--------|---------|
| 1 - 6 mm 用 | GCH01S | 26,000 |
| 10 mm 用 | GCH02M | 35,000 |

ガードカートリッジ SM-C18

初めてガードカートリッジをお使いの時はガードホルダーを別途ご購入ください。

| 分離カラム内径 | 製品コード | 税抜価格(円) | 備考 |
|------------|--------|---------|----------------|
| 1-1.5 mm 用 | GCSM0C | 23,000 | 5 x 1 mm, 3個入 |
| 2 - 6 mm 用 | GCSM0S | 17,000 | 5 x 2 mm, 3個入 |
| 10 mm 用 | GCSM0M | 23,000 | 10 x 8 mm, 2個入 |

スケルトン 逆相+両イオン交換マルチモードODS Scherzo SW-C18

Scherzo SW-C18 粒子径:3 μ m, 細孔径:13nm, 固定相:ODS + 強アニオン交換 + 強カチオン交換リガンド / 少量イオン

3 μ m

| 長さ (mm) | 製品コード / 税抜価格(円) | | | | | | |
|---------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| | 内径 1 mm | 内径 1.5 mm | 内径 2 mm | 内径 3 mm | 内径 4.6 mm | 内径 6 mm | 内径 10 mm |
| 10 | - | - | SW020 / 45,000 | SW030 / 45,000 | SW000 / 45,000 | - | - |
| 20 | - | - | SW029 / 45,000 | SW039 / 45,000 | SW009 / 45,000 | - | - |
| 30 | SW011 / 45,000 | SW071 / 45,000 | SW021 / 45,000 | SW031 / 45,000 | SW001 / 45,000 | SW061 / 48,000 | SWOP1 / 68,000 |
| 50 | SW012 / 45,000 | SW072 / 45,000 | SW022 / 45,000 | SW032 / 45,000 | SW002 / 45,000 | SW062 / 53,000 | SWOP2 / 80,000 |
| 75 | SW013 / 48,000 | SW073 / 48,000 | SW023 / 48,000 | SW033 / 48,000 | SW003 / 48,000 | SW063 / 58,000 | SWOP3 / 95,000 |
| 100 | SW014 / 53,000 | SW074 / 53,000 | SW024 / 53,000 | SW034 / 53,000 | SW004 / 53,000 | SW064 / 65,000 | SWOP4 / 120,000 |
| 150 | SW015 / 58,000 | SW075 / 58,000 | SW025 / 58,000 | SW035 / 58,000 | SW005 / 58,000 | SW065 / 75,000 | SWOP5 / 150,000 |
| 250 | SW016 / 75,000 | SW076 / 75,000 | SW026 / 75,000 | SW036 / 75,000 | SW006 / 75,000 | SW066 / 95,000 | SWOP6 / 180,000 |
| 500 | - | - | - | - | SW007 / 130,000 | - | - |

ガードホルダー (カラムカプラー付属)

| 分離カラム内径 | 製品コード | 税抜価格(円) |
|------------|--------|---------|
| 1 - 6 mm 用 | GCH01S | 26,000 |
| 10 mm 用 | GCH02M | 35,000 |

ガードカートリッジ SW-C18

初めてガードカートリッジをお使いの時はガードホルダーを別途ご購入ください。

| 分離カラム内径 | 製品コード | 税抜価格(円) | 備考 |
|------------|--------|---------|----------------|
| 1-1.5 mm 用 | GCSW0C | 23,000 | 5 x 1 mm, 3個入 |
| 2 - 6 mm 用 | GCSW0S | 17,000 | 5 x 2 mm, 3個入 |
| 10 mm 用 | GCSW0M | 23,000 | 10 x 8 mm, 2個入 |

「マイクロカラム・ナノカラム」についてはお問い合わせください。