

インタクト HPLCカラム価格表

高分解能・汎用フェニル(水-有機溶媒)

Unison UK-Phenyl

Unison UK-Phenyl

粒子径:3 μ m, 細孔径:13nm, 固定相:フェニル基, ポリメリックエンドキャッピング

3 μ m

| 長さ (mm) | 製品コード / 税抜価格 (円) | | | | | | |
|---------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| | 内径 1 mm | 内径 1.5 mm | 内径 2 mm | 内径 3 mm | 内径 4.6 mm | 内径 6 mm | 内径 10 mm |
| 10 | - | - | UKP20 / 45,000 | UKP30 / 45,000 | UKP00 / 45,000 | - | - |
| 20 | - | - | UKP29 / 45,000 | UKP39 / 45,000 | UKP09 / 45,000 | - | - |
| 30 | UKP11 / 42,000 | UKP71 / 38,000 | UKP21 / 38,000 | UKP31 / 38,000 | UKP01 / 38,000 | UKP61 / 42,000 | UKPP1 / 68,000 |
| 50 | UKP12 / 45,000 | UKP72 / 42,000 | UKP22 / 42,000 | UKP32 / 42,000 | UKP02 / 42,000 | UKP62 / 45,000 | UKPP2 / 80,000 |
| 75 | UKP13 / 48,000 | UKP73 / 45,000 | UKP23 / 45,000 | UKP33 / 45,000 | UKP03 / 45,000 | UKP63 / 48,000 | UKPP3 / 95,000 |
| 100 | UKP14 / 53,000 | UKP74 / 48,000 | UKP24 / 48,000 | UKP34 / 48,000 | UKP04 / 48,000 | UKP64 / 53,000 | UKPP4 / 120,000 |
| 150 | UKP15 / 58,000 | UKP75 / 53,000 | UKP25 / 53,000 | UKP35 / 53,000 | UKP05 / 53,000 | UKP65 / 58,000 | UKPP5 / 150,000 |
| 250 | UKP16 / 75,000 | UKP76 / 68,000 | UKP26 / 68,000 | UKP36 / 68,000 | UKP06 / 68,000 | UKP66 / 75,000 | UKPP6 / 180,000 |
| 500 | - | - | - | - | UKP07 / 110,000 | - | - |

ガードホルダー

(カラムカバー付属)

| 分離カラム内径 | 製品コード | 税抜価格(円) |
|--------------|--------|---------|
| 1 - 6 mm 用 | GCH01S | 26,000 |
| 10 - 20 mm 用 | GCH02M | 35,000 |

ガードカートリッジ UK-Phenyl

初めてガードカートリッジをお使いの時はガードホルダーを別途ご購入ください。

| 分離カラム内径 | 製品コード | 税抜価格(円) | 備考 |
|------------|--------|---------|----------------|
| 1-1.5 mm 用 | GCUKPC | 23,000 | 5 x 1 mm, 3個入 |
| 2 - 6 mm 用 | GCUKPS | 17,000 | 5 x 2 mm, 3個入 |
| 10 mm 用 | GCUKPM | 23,000 | 10 x 8 mm, 2個入 |

高耐圧バージョン

Unison UK-Phenyl HT (50MPa) / UP (100MPa)

Unison UK-Phenyl HT

充てん剤仕様は UK-Phenylと同じです。ガードカラムはありません。Unison UK-Phenyl UP

| 長さ (mm) | 製品コード / 税抜価格 (円) | | | | | 長さ (mm) | 製品コード / 税抜価格 (円) 内径 2 mm |
|---------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------|--------------------------|
| | 内径 1 mm | 内径 1.5 mm | 内径 2 mm | 内径 3 mm | 内径 4.6 mm | | |
| 10 | - | - | UKP20T / 45,000 | UKP30T / 45,000 | UKP00T / 45,000 | 10 | - |
| 20 | - | - | UKP29T / 45,000 | UKP39T / 45,000 | UKP09T / 45,000 | 20 | - |
| 30 | UKP11T / 45,000 | UKP71T / 45,000 | UKP21T / 45,000 | UKP31T / 45,000 | UKP01T / 45,000 | 30 | UKP21U / 45,000 |
| 50 | UKP12T / 45,000 | UKP72T / 45,000 | UKP22T / 45,000 | UKP32T / 45,000 | UKP02T / 45,000 | 50 | UKP22U / 50,000 |
| 75 | UKP13T / 48,000 | UKP73T / 48,000 | UKP23T / 48,000 | UKP33T / 48,000 | UKP03T / 48,000 | 75 | UKP23U / 55,000 |
| 100 | UKP14T / 53,000 | UKP74T / 53,000 | UKP24T / 53,000 | UKP34T / 53,000 | UKP04T / 53,000 | 100 | UKP24U / 60,000 |
| 150 | UKP15T / 58,000 | UKP75T / 58,000 | UKP25T / 58,000 | UKP35T / 58,000 | UKP05T / 58,000 | 150 | UKP25U / 75,000 |
| 250 | UKP16T / 75,000 | UKP76T / 75,000 | UKP26T / 75,000 | UKP36T / 75,000 | UKP06T / 75,000 | 250 | UKP26U / 95,000 |

高分解能・低圧5 μ m フェニル

Unison US-Phenyl

Unison US-Phenyl

粒子径:5 μ m, 細孔径:13nm, 固定相:フェニル基, ポリメリックエンドキャッピング

5 μ m

| 長さ (mm) | 製品コード / 税抜価格 (円) | | | | | | |
|---------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 内径 1 mm | 内径 1.5 mm | 内径 2 mm | 内径 3 mm | 内径 4 mm | 内径 4.6 mm | 内径 6 mm |
| 30 | USP11 / 42,000 | USP71 / 38,000 | USP21 / 35,000 | USP31 / 35,000 | - | USP01 / 35,000 | USP61 / 38,000 |
| 50 | USP12 / 45,000 | USP72 / 42,000 | USP22 / 35,000 | USP32 / 35,000 | - | USP02 / 35,000 | USP62 / 42,000 |
| 75 | USP13 / 48,000 | USP73 / 45,000 | USP23 / 38,000 | USP33 / 38,000 | - | USP03 / 38,000 | USP63 / 45,000 |
| 100 | USP14 / 53,000 | USP74 / 48,000 | USP24 / 42,000 | USP34 / 42,000 | - | USP04 / 42,000 | USP64 / 48,000 |
| 150 | USP15 / 58,000 | USP75 / 53,000 | USP25 / 45,000 | USP35 / 45,000 | USP45 / 45,000 | USP05 / 45,000 | USP65 / 53,000 |
| 250 | USP16 / 75,000 | USP76 / 68,000 | USP26 / 57,000 | USP36 / 57,000 | USP46 / 57,000 | USP06 / 57,000 | USP66 / 68,000 |

| 長さ (mm) | 製品コード / 税抜価格(円) | | |
|---------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 内径 10 mm | 内径 20 mm | 内径 28 mm |
| 30 | USPP1 / 60,000 | - | - |
| 50 | USPP2 / 70,000 | USPQ2 / 100,000 | - |
| 75 | USPP3 / 80,000 | - | - |
| 100 | USPP4 / 90,000 | USPQ4 / 150,000 | - |
| 150 | USPP5 / 120,000 | USPQ5 / 180,000 | - |
| 250 | USPP6 / 150,000 | USPQ6 / 250,000 | USPR6 / 700,000 |

ガードホルダーは上欄をご参照ください。

ガードカートリッジ US-Phenyl

初めてガードカートリッジをお使いの時はガードホルダーを別途ご購入ください。

| 分離カラム内径 | 製品コード | 税抜価格(円) | 備考 |
|------------|--------|---------|--------------|
| 1-1.5 mm 用 | GCUSPC | 23,000 | 5x1 mm, 3個入 |
| 2 - 6 mm 用 | GCUSPS | 17,000 | 5x2 mm, 3個入 |
| 10-20 mm 用 | GCUSPM | 23,000 | 10x8 mm, 2個入 |

「マイクロカラム・ナノカラム」についてはお問い合わせください。

www.imtakt.com

Imtakt

〒600-8813 京都市下京区中堂寺南町 京都リサーチパーク
PHONE: 075-315-3006 FAX: 075-315-3009 E-mail: info@imtakt.com

インタクト株式会社