

インタクト HPLCカラム価格表

高分解能・汎用シリカ（水系-非水系）

Unison UK-Silica

Unison UK-Silica

粒子径:3 μ m, 細孔径:13nm, 固定相:シラノール基

3 μ m

長さ (mm)	製品コード / 税抜価格 (円)						
	内径 1 mm	内径 1.5 mm	内径 2 mm	内径 3 mm	内径 4.6 mm	内径 6 mm	内径 10 mm
10	-	-	UKS20 / 45,000	UKS30 / 45,000	UKS00 / 45,000	-	-
20	-	-	UKS29 / 45,000	UKS39 / 45,000	UKS09 / 45,000	-	-
30	UKS11 / 42,000	UKS71 / 38,000	UKS21 / 38,000	UKS31 / 38,000	UKS01 / 38,000	UKS61 / 42,000	UKSP1 / 68,000
50	UKS12 / 45,000	UKS72 / 42,000	UKS22 / 42,000	UKS32 / 42,000	UKS02 / 42,000	UKS62 / 45,000	UKSP2 / 80,000
75	UKS13 / 48,000	UKS73 / 45,000	UKS23 / 45,000	UKS33 / 45,000	UKS03 / 45,000	UKS63 / 48,000	UKSP3 / 95,000
100	UKS14 / 53,000	UKS74 / 48,000	UKS24 / 48,000	UKS34 / 48,000	UKS04 / 48,000	UKS64 / 53,000	UKSP4 / 120,000
150	UKS15 / 58,000	UKS75 / 53,000	UKS25 / 53,000	UKS35 / 53,000	UKS05 / 53,000	UKS65 / 58,000	UKSP5 / 150,000
250	UKS16 / 75,000	UKS76 / 68,000	UKS26 / 68,000	UKS36 / 68,000	UKS06 / 68,000	UKS66 / 75,000	UKSP6 / 180,000
500	-	-	-	-	UKS07 / 110,000	-	-

ガードホルダー

(カラムカバー付属)

ガードカートリッジ UK-Silica

初めてガードカートリッジをお使いの時はガードホルダーを別途ご購入ください。

分離カラム内径	製品コード	税抜価格 (円)
1 - 6 mm 用	GCH01S	26,000
10 - 20 mm 用	GCH02M	35,000

分離カラム内径	製品コード	税抜価格 (円)	備考
1-1.5 mm 用	GCUKSC	23,000	5 x 1 mm, 3個入
2 - 6 mm 用	GCUKSS	17,000	5 x 2 mm, 3個入
10 mm 用	GCUKSM	23,000	10 x 8 mm, 2個入

高耐圧バージョン

Unison UK-Silica HT (50MPa) / UP (100MPa)

Unison UK-Silica HT

充てん剤仕様は UK-Silicaと同じです。ガードカラムはありません。

Unison UK-Silica UP

長さ (mm)	製品コード / 税抜価格 (円)					長さ (mm)	製品コード / 税抜価格 (円) 内径 2 mm
	内径 1 mm	内径 1.5 mm	内径 2 mm	内径 3 mm	内径 4.6 mm		
10	-	-	UKS20T / 45,000	UKS30T / 45,000	UKS00T / 45,000	10	-
20	-	-	UKS29T / 45,000	UKS39T / 45,000	UKS09T / 45,000	20	-
30	UKS11T / 45,000	UKS71T / 45,000	UKS21T / 45,000	UKS31T / 45,000	UKS01T / 45,000	30	UKS21U / 45,000
50	UKS12T / 45,000	UKS72T / 45,000	UKS22T / 45,000	UKS32T / 45,000	UKS02T / 45,000	50	UKS22U / 50,000
75	UKS13T / 48,000	UKS73T / 48,000	UKS23T / 48,000	UKS33T / 48,000	UKS03T / 48,000	75	UKS23U / 55,000
100	UKS14T / 53,000	UKS74T / 53,000	UKS24T / 53,000	UKS34T / 53,000	UKS04T / 53,000	100	UKS24U / 60,000
150	UKS15T / 58,000	UKS75T / 58,000	UKS25T / 58,000	UKS35T / 58,000	UKS05T / 58,000	150	UKS25U / 75,000
250	UKS16T / 75,000	UKS76T / 75,000	UKS26T / 75,000	UKS36T / 75,000	UKS06T / 75,000	250	UKS26U / 95,000

高分解能・低圧5 μ m シリカ

Unison US-Silica

Unison US-Silica

粒子径:5 μ m, 細孔径:13nm, 固定相:シラノール基

5 μ m

長さ (mm)	製品コード / 税抜価格 (円)						
	内径 1 mm	内径 1.5 mm	内径 2 mm	内径 3 mm	内径 4 mm	内径 4.6 mm	内径 6 mm
30	USS11 / 42,000	USS71 / 38,000	USS21 / 35,000	USS31 / 35,000	-	USS01 / 35,000	USS61 / 38,000
50	USS12 / 45,000	USS72 / 42,000	USS22 / 35,000	USS32 / 35,000	-	USS02 / 35,000	USS62 / 42,000
75	USS13 / 48,000	USS73 / 45,000	USS23 / 38,000	USS33 / 38,000	-	USS03 / 38,000	USS63 / 45,000
100	USS14 / 53,000	USS74 / 48,000	USS24 / 42,000	USS34 / 42,000	-	USS04 / 42,000	USS64 / 48,000
150	USS15 / 58,000	USS75 / 53,000	USS25 / 45,000	USS35 / 45,000	USS45 / 45,000	USS05 / 45,000	USS65 / 53,000
250	USS16 / 75,000	USS76 / 68,000	USS26 / 57,000	USS36 / 57,000	USS46 / 57,000	USS06 / 57,000	USS66 / 68,000

長さ (mm)	製品コード / 税抜価格 (円)		
内径 10 mm	内径 20 mm	内径 28 mm	
30	USSP1 / 60,000	-	-
50	USSP2 / 70,000	USSQ2 / 100,000	-
75	USSP3 / 80,000	-	-
100	USSP4 / 90,000	USSQ4 / 150,000	-
150	USSP5 / 120,000	USSQ5 / 180,000	-
250	USSP6 / 150,000	USSQ6 / 250,000	USSR6 / 700,000

ガードホルダーは上欄をご参照ください。

ガードカートリッジ US-Silica

初めてガードカートリッジをお使いの時はガードホルダーを別途ご購入ください。

分離カラム内径	製品コード	税抜価格 (円)	備考
1-1.5 mm 用	GCUSSC	23,000	5x1 mm, 3個入
2 - 6 mm 用	GCUSSS	17,000	5x2 mm, 3個入
10-20 mm 用	GCUSSM	23,000	10x8 mm, 2個入

「マイクロカラム・ナノカラム」についてはお問い合わせください。

www.imtakt.com

Imtakt

〒600-8813 京都市下京区中堂寺南町 京都リサーチパーク
PHONE: 075-315-3006 FAX: 075-315-3009 E-mail: info@imtakt.com

インタクト株式会社