

インタクト HPLCカラム価格表

高分解能・汎用ODS(水-有機溶媒)

Unison UK-C18

Unison UK-C18

粒子径:3 μ m, 細孔径:13nm, 固定相:オクタデシル基, ポリメリックエンドキャッピング

3 μ m

長さ (mm)	製品コード / 税抜価格 (円)						
	内径 1 mm	内径 1.5 mm	内径 2 mm	内径 3 mm	内径 4.6 mm	内径 6 mm	内径 10 mm
10	-	-	UK020 / 45,000	UK030 / 45,000	UK000 / 45,000	-	-
20	-	-	UK029 / 45,000	UK039 / 45,000	UK009 / 45,000	-	-
30	UK011 / 42,000	UK071 / 38,000	UK021 / 38,000	UK031 / 38,000	UK001 / 38,000	UK061 / 42,000	UKOP1 / 68,000
50	UK012 / 45,000	UK072 / 42,000	UK022 / 42,000	UK032 / 42,000	UK002 / 42,000	UK062 / 45,000	UKOP2 / 80,000
75	UK013 / 48,000	UK073 / 45,000	UK023 / 45,000	UK033 / 45,000	UK003 / 45,000	UK063 / 48,000	UKOP3 / 95,000
100	UK014 / 53,000	UK074 / 48,000	UK024 / 48,000	UK034 / 48,000	UK004 / 48,000	UK064 / 53,000	UKOP4 / 120,000
150	UK015 / 58,000	UK075 / 53,000	UK025 / 53,000	UK035 / 53,000	UK005 / 53,000	UK065 / 58,000	UKOP5 / 150,000
250	UK016 / 75,000	UK076 / 68,000	UK026 / 68,000	UK036 / 68,000	UK006 / 68,000	UK066 / 75,000	UKOP6 / 180,000
500	-	-	-	-	UK007 / 110,000	-	-

ガードホルダー

(カラムカバー付属)

ガードカートリッジ UK-C18

初めてガードカートリッジをお使いの時はガードホルダーを別途ご購入ください。

分離カラム内径	製品コード	税抜価格(円)
1 - 6 mm 用	GCH01S	26,000
10 - 20 mm 用	GCH02M	35,000

分離カラム内径	製品コード	税抜価格(円)	備考
1-1.5 mm 用	GCUK0C	23,000	5 x 1 mm, 3個入
2 - 6 mm 用	GCUK0S	17,000	5 x 2 mm, 3個入
10 mm 用	GCUK0M	23,000	10 x 8 mm, 2個入

高耐圧バージョン

Unison UK-C18 HT (50MPa) / UP (100MPa)

Unison UK-C18 HT

充てん剤仕様は UK-C18と同じです。ガードカラムはありません。

Unison UK-C18 UP

長さ (mm)	製品コード / 税抜価格 (円)					長さ (mm)	製品コード / 税抜価格 (円)
	内径 1 mm	内径 1.5 mm	内径 2 mm	内径 3 mm	内径 4.6 mm		内径 2 mm
10	-	-	UK020T / 45,000	UK030T / 45,000	UK000T / 45,000	10	-
20	-	-	UK029T / 45,000	UK039T / 45,000	UK009T / 45,000	20	-
30	UK011T / 45,000	UK071T / 45,000	UK021T / 45,000	UK031T / 45,000	UK001T / 45,000	30	UK021U / 45,000
50	UK012T / 45,000	UK072T / 45,000	UK022T / 45,000	UK032T / 45,000	UK002T / 45,000	50	UK022U / 50,000
75	UK013T / 48,000	UK073T / 48,000	UK023T / 48,000	UK033T / 48,000	UK003T / 48,000	75	UK023U / 55,000
100	UK014T / 53,000	UK074T / 53,000	UK024T / 53,000	UK034T / 53,000	UK004T / 53,000	100	UK024U / 60,000
150	UK015T / 58,000	UK075T / 58,000	UK025T / 58,000	UK035T / 58,000	UK005T / 58,000	150	UK025U / 75,000
250	UK016T / 75,000	UK076T / 75,000	UK026T / 75,000	UK036T / 75,000	UK006T / 75,000	250	UK026U / 95,000

高分解能・低圧5 μ mODS

Unison US-C18

Unison US-C18

粒子径:5 μ m, 細孔径:13nm, 固定相:オクタデシル基, ポリメリックエンドキャッピング

5 μ m

長さ (mm)	製品コード / 税抜価格 (円)						
	内径 1 mm	内径 1.5 mm	内径 2 mm	内径 3 mm	内径 4 mm	内径 4.6 mm	内径 6 mm
30	US011 / 42,000	US071 / 38,000	US021 / 35,000	US031 / 35,000	-	US001 / 35,000	US061 / 38,000
50	US012 / 45,000	US072 / 42,000	US022 / 35,000	US032 / 35,000	-	US002 / 35,000	US062 / 42,000
75	US013 / 48,000	US073 / 45,000	US023 / 38,000	US033 / 38,000	-	US003 / 38,000	US063 / 45,000
100	US014 / 53,000	US074 / 48,000	US024 / 42,000	US034 / 42,000	-	US004 / 42,000	US064 / 48,000
150	US015 / 58,000	US075 / 53,000	US025 / 45,000	US035 / 45,000	US045 / 45,000	US005 / 45,000	US065 / 53,000
250	US016 / 75,000	US076 / 68,000	US026 / 57,000	US036 / 57,000	US046 / 57,000	US006 / 57,000	US066 / 68,000

ガードホルダーは上欄をご参照ください。

長さ (mm)	製品コード / 税抜価格(円)		
	内径 10 mm	内径 20 mm	内径 28 mm
30	USOP1 / 60,000	-	-
50	USOP2 / 70,000	USOQ2 / 100,000	-
75	USOP3 / 80,000	-	-
100	USOP4 / 90,000	USOQ4 / 150,000	-
150	USOP5 / 120,000	USOQ5 / 180,000	-
250	USOP6 / 150,000	USOQ6 / 250,000	USOR6 / 700,000

ガードカートリッジ US-C18

初めてガードカートリッジをお使いの時はガードホルダーを別途ご購入ください。

分離カラム内径	製品コード	税抜価格(円)	備考
1-1.5 mm 用	GCUS0C	23,000	5x1 mm, 3個入
2 - 6 mm 用	GCUS0S	17,000	5x2 mm, 3個入
10-20 mm 用	GCUS0M	23,000	10x8 mm, 2個入

「マイクロカラム・ナノカラム」についてはお問い合わせください。



www.imtakt.com



〒600-8813 京都市下京区中堂寺南町 京都リサーチパーク
PHONE: 075-315-3006 FAX: 075-315-3009 E-mail: info@imtakt.com

インタクト株式会社