

インタクト HPLCカラム価格表

耐水性・汎用C1(水-有機溶媒)

ユニゾン Unison UK-C1

Unison UK-C1

粒子径:3μm, 細孔径:13nm, 固定相:メチル基, ポリメリックエンドキャッピング

3μm

長さ (mm)	製品コード / 税抜価格 (円)						
	内径 1 mm	内径 1.5 mm	内径 2 mm	内径 3 mm	内径 4.6 mm	内径 6 mm	内径 10 mm
10	-	-	UK120 / 45,000	UK130 / 45,000	UK100 / 45,000	-	-
20	-	-	UK129 / 45,000	UK139 / 45,000	UK109 / 45,000	-	-
30	UK111 / 42,000	UK171 / 38,000	UK121 / 38,000	UK131 / 38,000	UK101 / 38,000	UK161 / 42,000	UK1P1 / 68,000
50	UK112 / 45,000	UK172 / 42,000	UK122 / 42,000	UK132 / 42,000	UK102 / 42,000	UK162 / 45,000	UK1P2 / 80,000
75	UK113 / 48,000	UK173 / 45,000	UK123 / 45,000	UK133 / 45,000	UK103 / 45,000	UK163 / 48,000	UK1P3 / 95,000
100	UK114 / 53,000	UK174 / 48,000	UK124 / 48,000	UK134 / 48,000	UK104 / 48,000	UK164 / 53,000	UK1P4 / 120,000
150	UK115 / 58,000	UK175 / 53,000	UK125 / 53,000	UK135 / 53,000	UK105 / 53,000	UK165 / 58,000	UK1P5 / 150,000
250	UK116 / 75,000	UK176 / 68,000	UK126 / 68,000	UK136 / 68,000	UK106 / 68,000	UK166 / 75,000	UK1P6 / 180,000
500	-	-	-	-	UK107 / 110,000	-	-

ガードホルダー

(カラムカバー付属)

ガードカートリッジ UK-C1

初めてガードカートリッジをお使いの時はガードホルダーを別途ご購入ください。

分離カラム内径	製品コード	税抜価格(円)
1 - 6 mm 用	GCH01S	26,000
10 - 20 mm 用	GCH02M	35,000

分離カラム内径	製品コード	税抜価格(円)	備考
1-1.5 mm 用	GCUK1C	23,000	5 x 1 mm, 3個入
2 - 6 mm 用	GCUK1S	17,000	5 x 2 mm, 3個入
10 mm 用	GCUK1M	23,000	10 x 8 mm, 2個入

高耐圧バージョン

ユニゾン Unison UK-C1 HT (50MPa) / UP (100MPa)

Unison UK-C1 HT

充てん剤仕様は UK-C1と同じです。ガードカラムはありません。

Unison UK-C1UP

長さ (mm)	製品コード / 税抜価格 (円)					長さ (mm)	製品コード / 税抜価格 (円)
	内径 1 mm	内径 1.5 mm	内径 2 mm	内径 3 mm	内径 4.6 mm		内径 2 mm
10	-	-	UK120T / 45,000	UK130T / 45,000	UK100T / 45,000	10	-
20	-	-	UK129T / 45,000	UK139T / 45,000	UK109T / 45,000	20	-
30	UK111T / 45,000	UK171T / 45,000	UK121T / 45,000	UK131T / 45,000	UK101T / 45,000	30	UK121U / 45,000
50	UK112T / 45,000	UK172T / 45,000	UK122T / 45,000	UK132T / 45,000	UK102T / 45,000	50	UK122U / 50,000
75	UK113T / 48,000	UK173T / 48,000	UK123T / 48,000	UK133T / 48,000	UK103T / 48,000	75	UK123U / 55,000
100	UK114T / 53,000	UK174T / 53,000	UK124T / 53,000	UK134T / 53,000	UK104T / 53,000	100	UK124U / 60,000
150	UK115T / 58,000	UK175T / 58,000	UK125T / 58,000	UK135T / 58,000	UK105T / 58,000	150	UK125U / 75,000
250	UK116T / 75,000	UK176T / 75,000	UK126T / 75,000	UK136T / 75,000	UK106T / 75,000	250	UK126U / 95,000

耐水性・低圧5μm C1

ユニゾン Unison US-C1

Unison US-C1

粒子径:5μm, 細孔径:13nm, 固定相:メチル基, ポリメリックエンドキャッピング

5μm

長さ (mm)	製品コード / 税抜価格 (円)						
	内径 1 mm	内径 1.5 mm	内径 2 mm	内径 3 mm	内径 4 mm	内径 4.6 mm	内径 6 mm
30	US111 / 42,000	US171 / 38,000	US121 / 35,000	US131 / 35,000	-	US101 / 35,000	US161 / 38,000
50	US112 / 45,000	US172 / 42,000	US122 / 35,000	US132 / 35,000	-	US102 / 35,000	US162 / 42,000
75	US113 / 48,000	US173 / 45,000	US123 / 38,000	US133 / 38,000	-	US103 / 38,000	US163 / 45,000
100	US114 / 53,000	US174 / 48,000	US124 / 42,000	US134 / 42,000	-	US104 / 42,000	US164 / 48,000
150	US115 / 58,000	US175 / 53,000	US125 / 45,000	US135 / 45,000	US145 / 45,000	US105 / 45,000	US165 / 53,000
250	US116 / 75,000	US176 / 68,000	US126 / 57,000	US136 / 57,000	US146 / 57,000	US106 / 57,000	US166 / 68,000

長さ (mm)	製品コード / 税抜価格(円)		
	内径 10 mm	内径 20 mm	内径 28 mm
30	US1P1 / 60,000	-	-
50	US1P2 / 70,000	US1Q2 / 100,000	-
75	US1P3 / 80,000	-	-
100	US1P4 / 90,000	US1Q4 / 150,000	-
150	US1P5 / 120,000	US1Q5 / 180,000	-
250	US1P6 / 150,000	US1Q6 / 250,000	US1R6 / 700,000

ガードホルダーは上欄をご参照ください。

ガードカートリッジ US-C1

初めてガードカートリッジをお使いの時はガードホルダーを別途ご購入ください。

分離カラム内径	製品コード	税抜価格(円)	備考
1-1.5 mm 用	GCUS1C	23,000	5x1 mm, 3個入
2 - 6 mm 用	GCUS1S	17,000	5x2 mm, 3個入
10-20 mm 用	GCUS1M	23,000	10x8 mm, 2個入

「マイクロカラム・ナノカラム」についてはお問い合わせください。



www.imtakt.com

Imtakt

〒600-8813 京都市下京区中堂寺南町 京都リサーチパーク
PHONE: 075-315-3006 FAX: 075-315-3009 E-mail: info@imtakt.com

インタクト株式会社