

インタクト HPLCカラム価格表

高分解能・汎用アミノプロピル

Unison UK-Amino

Unison UK-Amino

粒子径:3 μ m, 固定相:アミノプロピル基

3 μ m

長さ (mm)	製品コード / 税抜価格 (円)						
	内径 1 mm	内径 1.5 mm	内径 2 mm	内径 3 mm	内径 4.6 mm	内径 6 mm	内径 10 mm
10	-	-	UKA20 / 45,000	UKA30 / 45,000	UKA00 / 45,000	-	-
20	-	-	UKA29 / 45,000	UKA39 / 45,000	UKA09 / 45,000	-	-
30	UKA11 / 42,000	UKA71 / 38,000	UKA21 / 38,000	UKA31 / 38,000	UKA01 / 38,000	UKA61 / 42,000	UKAP1 / 68,000
50	UKA12 / 45,000	UKA72 / 42,000	UKA22 / 42,000	UKA32 / 42,000	UKA02 / 42,000	UKA62 / 45,000	UKAP2 / 80,000
75	UKA13 / 48,000	UKA73 / 45,000	UKA23 / 45,000	UKA33 / 45,000	UKA03 / 45,000	UKA63 / 48,000	UKAP3 / 95,000
100	UKA14 / 53,000	UKA74 / 48,000	UKA24 / 48,000	UKA34 / 48,000	UKA04 / 48,000	UKA64 / 53,000	UKAP4 / 120,000
150	UKA15 / 58,000	UKA75 / 53,000	UKA25 / 53,000	UKA35 / 53,000	UKA05 / 53,000	UKA65 / 58,000	UKAP5 / 150,000
250	UKA16 / 75,000	UKA76 / 68,000	UKA26 / 68,000	UKA36 / 68,000	UKA06 / 68,000	UKA66 / 75,000	UKAP6 / 180,000
500	-	-	-	-	UKA07 / 110,000	-	-

ガードホルダー

(カラムカプラー付属)

ガードカートリッジ UK-Amino

初めてガードカートリッジをお使いの時はガードホルダーを別途ご購入ください。

分離カラム内径	製品コード	税抜価格 (円)
1 - 6 mm 用	GCH01S	26,000
10 - 20 mm 用	GCH02M	35,000

分離カラム内径	製品コード	税抜価格 (円)	備考
1-1.5 mm 用	GCUKAC	23,000	5 x 1 mm, 3個入
2 - 6 mm 用	GCUKAS	17,000	5 x 2 mm, 3個入
10 mm 用	GCUKAM	23,000	10 x 8 mm, 2個入

高耐圧バージョン

Unison UK-Amino HT (50MPa) / UP (100MPa)

Unison UK-Amino HT

充てん剤仕様は UK-Aminoと同じです。ガードカラムはありません。Unison UK-Amino UP

長さ (mm)	製品コード / 税抜価格 (円)					長さ (mm)	製品コード / 税抜価格 (円) 内径 2 mm
	内径 1 mm	内径 1.5 mm	内径 2 mm	内径 3 mm	内径 4.6 mm		
10	-	-	UKA20T / 45,000	UKA30T / 45,000	UKA00T / 45,000	10	-
20	-	-	UKA29T / 45,000	UKA39T / 45,000	UKA09T / 45,000	20	-
30	UKA11T / 45,000	UKA71T / 45,000	UKA21T / 45,000	UKA31T / 45,000	UKA01T / 45,000	30	UKA21U / 45,000
50	UKA12T / 45,000	UKA72T / 45,000	UKA22T / 45,000	UKA32T / 45,000	UKA02T / 45,000	50	UKA22U / 50,000
75	UKA13T / 48,000	UKA73T / 48,000	UKA23T / 48,000	UKA33T / 48,000	UKA03T / 48,000	75	UKA23U / 55,000
100	UKA14T / 53,000	UKA74T / 53,000	UKA24T / 53,000	UKA34T / 53,000	UKA04T / 53,000	100	UKA24U / 60,000
150	UKA15T / 58,000	UKA75T / 58,000	UKA25T / 58,000	UKA35T / 58,000	UKA05T / 58,000	150	UKA25U / 75,000
250	UKA16T / 75,000	UKA76T / 75,000	UKA26T / 75,000	UKA36T / 75,000	UKA06T / 75,000	250	UKA26U / 95,000

高分解能・低圧5 μ m アミノプロピル

Unison US-Amino

Unison US-Amino

粒子径:5 μ m, 固定相:アミノプロピル基

5 μ m

長さ (mm)	製品コード / 税抜価格 (円)						
	内径 1 mm	内径 1.5 mm	内径 2 mm	内径 3 mm	内径 4 mm	内径 4.6 mm	内径 6 mm
30	USA11 / 42,000	USA71 / 38,000	USA21 / 35,000	USA31 / 35,000	-	USA01 / 35,000	USA61 / 38,000
50	USA12 / 45,000	USA72 / 42,000	USA22 / 35,000	USA32 / 35,000	-	USA02 / 35,000	USA62 / 42,000
75	USA13 / 48,000	USA73 / 45,000	USA23 / 38,000	USA33 / 38,000	-	USA03 / 38,000	USA63 / 45,000
100	USA14 / 53,000	USA74 / 48,000	USA24 / 42,000	USA34 / 42,000	-	USA04 / 42,000	USA64 / 48,000
150	USA15 / 58,000	USA75 / 53,000	USA25 / 45,000	USA35 / 45,000	USA45 / 45,000	USA05 / 45,000	USA65 / 53,000
250	USA16 / 75,000	USA76 / 68,000	USA26 / 57,000	USA36 / 57,000	USA46 / 57,000	USA06 / 57,000	USA66 / 68,000

長さ (mm)	製品コード / 税抜価格 (円)		
内径 10 mm	内径 20 mm	内径 28 mm	
30	USAP1 / 60,000	-	-
50	USAP2 / 70,000	USAQ2 / 100,000	-
75	USAP3 / 80,000	-	-
100	USAP4 / 90,000	USAQ4 / 150,000	-
150	USAP5 / 120,000	USAQ5 / 180,000	-
250	USAP6 / 150,000	USAQ6 / 250,000	USAR6 / 700,000

ガードホルダーは上欄をご参照ください。

ガードカートリッジ US-Amino

初めてガードカートリッジをお使いの時はガードホルダーを別途ご購入ください。

分離カラム内径	製品コード	税抜価格 (円)	備考
1-1.5 mm 用	GCUSAC	23,000	5x1 mm, 3個入
2 - 6 mm 用	GCUSAS	17,000	5x2 mm, 3個入
10-20 mm 用	GCUSAM	23,000	10x8 mm, 2個入

「マイクロカラム・ナノカラム」についてはお問い合わせください。

www.imtakt.com



〒600-8813 京都市下京区中堂寺南町 京都リサーチパーク
PHONE: 075-315-3006 FAX: 075-315-3009 E-mail: info@imtakt.com

インタクト株式会社